


# Gala plāksne VMPAL-EPR

Daļas numurs: 560945

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Platums                                   | 24,8 mm  |
| Garums                                    | 107,3 mm   |
| Iebūvētā funkcija                         | Pilota gaisa piegādes izvēles (iekšēja vai ārēja) pārslēdzis |
| Vārstu termināļa struktūra                | Vārsta izmērus var kombinēt                                  |
| Operating pressure MPa                    | -0,09 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                      | -0,9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                        | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Vadības spiediens                         | 3 ... 8 bar  |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 3 - Augsta korozijas ietekme                                 |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aizsardzības klase                        | IP65<br>IP67   |
| Piezīme par aizsardzības klasi            | saliktā stāvoklī   |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -5 ... 50 °C   |
| Produkta svars                            | 180 g  |
| Papildus vadības gaisa pieslēgvietā 12/14 | M7   |
| Vadības izplūdes pieslēgvietā 82/84       | M7   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Gala plāksnes materiāls                   | Alumīnija spiedienlējums<br>PA-pastiprināts                  |