


Padeves modulis VMPAL-SP-QS12

Daļas numurs: 560952

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	23,2 mm
Garums	107,3 mm
Iebūvētā funkcija	ar elektrisko savienojumu moduli
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	50 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Priekš caurules ar 12 mm ārējo diametru
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piegādes moduļa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums PA-pastiprināts