

# Apakšējā pamatne VMPAL-AP-10-QS5/32"-1

Daļas numurs: 561005

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Platums                                   | 10,7 mm  |
| Garums                                    | 107,3 mm   |
| Tiklojuma izmērs                          | 10,7 mm  |
| Vārsta izmērs                             | 10 mm  |
| Max. vārstu pozīciju skaits               | 1  |
| Plūsmas virziens                          | reversējams  |
| Vārstu termināļa struktūra                | Vārsta izmērus var kombinēt  |
| Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits  | 1  |
| Operating pressure MPa                    | -0,09 ... 1 MPa  |
| Darbošanās spiediens                      | -0,9 ... 10 bar  |
| Pilot pressure MPa                        | 0,3 ... 0,8 MPa  |
| Vadības spiediens                         | 3 ... 8 bar  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Piezīme par darba un vadības vidi         | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 3 - Augsta korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -5 ... 50 °C   |
| Produkta svars                            | 30 g   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | priekš cauruļvada, 5/32" ārējais diametrs                              |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4 | priekš cauruļvada, 5/32" ārējais diametrs                              |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Savienojošās plāksnes materiāls           | PA-pastiprināts  |