

Apakšējā pamatne VMPAL-AP-10-QS4-2-T1

Daļas numurs: 561018

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	10,7 mm
Garums	107,3 mm
Tiklojuma izmērs	10,7 mm
Vārsta izmērs	10 mm
Spiediena zonu atdalīšana	Kanāls 1
Max. vārstu pozīciju skaits	1
Plūsmas virziens	reversējams
Vārstu termināļa struktūra	Vārsta izmērus var kombinēt
Maksimālais elektromagnētu tinumu skaits	2
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	30 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Priekš caurules ar 4 mm ārējo diametru
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	priekš cauruļvada, 4 mm ārējais diametrs
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	PA-pastiprināts