

Plastmasas caurule PUN-V0-8X2-BL-C

Daļas numurs: 561703

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	35 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
Min. liekšanās rādiuss	9 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 20 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 290 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	For unpressurised use up to 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,049 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 8 mm nipeļļveida savienojumam ar iekšējo diametru 4 mm
Krāsa	zils
Piezīme par krāsu	Novirze no standarta krāsas dēļ liesmu izturības
Balsta cietība	D 54 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)