


# Spraudnis NECU-S-M12G4-HX

Daļas numurs: 562028

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101 EN 61984
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Savienojuma frekvence	3
Produkta svars	17,5 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu A-kodējums M12x1 Taisnais spraudnis / izolāciju noņemošais savienojums
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 32 V
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 32 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	4 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamais vada diametrs	2,9 ... 5,1 mm
Pieļaujamais individuālā vada diametrs	≥ 0,1 mm
Pieļaujamais vadu diametrs	0,9 ... 1,6 mm
Termināļa šķērsriezums	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	PA Cinka spiedienlējums Niķela pārklājums
Skrūvējamās atslēgas materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Blīvējumu materiāls	FPM PUR
Elektriskā kontakta materiāls	Apzeltīts
Pieļaujamā vadu izolācija	PP PVC TPE-E