


# Kontroles bloks CPX-CM-HPP

Daļas numurs: 562214

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	140 g
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Tīkla filtrs	10 ms
Asu kopējais skaits	4
Izmēri B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Kontroles interfeiss	CAN-Bus
Feldbus spraudnis	1x līgda, M9, 5-kontaktu
Diagnosticēšanas instruments	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
Konfigurācijas atbalsts	MMI rokas terminālis
Parametru konfigurēšana	Forcing of channels Sistēmas parametri
Takts frekvence	1 Mbit/s
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Protokols	FHPP
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 80 mA
Izejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Ieejas adreses maksimālais lielums	32 Byte
Produkta specifikācijas attēlošanas gaismas diode	Error PL: slodzes piegāde
Korpora materiāls	PA-pastiprināts PC