

Slēdzošais spraudnis QSPC10


Daļas numurs: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Paredzēts vārstu savienojumu vai slēgplākšņu noblīvēšanai.

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0,8 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Produkta svars	0,4 g
Montāžas tips	Mounting pin
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Kārtridžs 10 mm
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Noslēgspaudņa materiāls	POM
Blīvgredzena materiāls	NBR