



Iespējamais T- veida savienotājs NEDU-M12D4-M12T4-IS

Daļas numurs: 562248

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Bāzēts uz standartu	EN 61076-2-101
Savienojuma frekvence	100
Montāžas tips	Vītņots
Produkta svars	25,5 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu / 4-kontaktu / 4-kontaktu A-kodējums/A-kodējums/A-kodējums Līdzda/līdzda/spraudnis M12x1 / M12x1 / M12x1
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 30 V
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3 - Augsta korozijas ietekme
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)-pastiprināts Cinka spiedienlējums
Savienošanas uzgriežņa materiāls	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiāls	FPM
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums Apzeltīts