


Savienojošais vads VMPAL-KM-S-SD25-IP67-

Daļas numurs: 562392

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|-------------------------------|
| Elektriskais savienojums | Kabelis ar spraudni |
| Vada piederums | Standarta |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss | 84 mm |
| Vada diametrs | 11,2 mm |
| Kabeļa struktūra | 25x0,34 |
| Aizsardzības klase | IP67 pēc IEC 60529 |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| Kabeļa izolācijas materiāls | PVC |