

Savienojošais vads NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3

Daļas numurs: 562468

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-101 ISO 20401
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Produkta svars	50 g
Elektriskais savienojums	4-kontaktu / 3-kontaktu leņķveida ligzda / taisnais spraudnis M8x1 / M8x1
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Kabeļa garums	2,5 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	35 mm
Vada diametrs	3,3 mm
Kabeļa struktūra	2x0,25
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PUR
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts
Izolācijas materiāls	PVC