


Savienojošais vads NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Daļas numurs: 562473

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-101 ISO 20401
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Produkta svars	165 g
Elektriskais savienojums	4-pin / 2-vadu Leņķveida ligzda / vads M8x1
Darbības sprieguma diapazons DC	20,4 ... 26,4 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	3 A
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Suitable for energy chains
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	35 mm
Vada diametrs	3,3 mm
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada gali	Vads un uzgalis
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Korpusa materiāls	TPE-U(PU)
Elektriskā kontakta materiāls	Misiņš Apzeltīts
Izolācijas materiāls	PVC