



Elektriskā kamana EGSK-46- -

Daļas numurs: 562753

FESTO



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	200 ... 840 mm
Izmērs	46
Vārpstas diametrs	15 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās assis Ar lodīšu skrūvi
Atsauces	Atsauces slēdzis
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Maks. paātrinājums	20 m/s ²
Max. ātrums	0,43 ... 1,48 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,003 - ±0,01 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Fiksēta gultņojuma dinamiskās slodzes vērtība	6.600 N
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē ly	240E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē lz	1.500E+03 mm ⁴
Max. padeves spēks Fx	192 ... 392 N
Masas inerces moments JH uz gājiena metru	0,39 kgcm ²
Padeves konstante	10 ... 20 mm/U
Fiksēta gultņojuma statiskās pamatslodzes vērtība	3.240 N
Montāžas tips	ar iekšējo vītņi un tapu
Gala vāku materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Profila materiāls	pārklāts Stiprs tērauda sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Slīdņa materiāls	Tērauds
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds