


Elektriskā kamana EGSP-20- -

Daļas numurs: 562754
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	25 ... 125 mm
Izmērs	20
Vārpstas diametrs	6 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās asis Ar lodīšu skrūvi
Atsauces	Atsauces slēdzis
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Maks. paātrinājums	10 m/s ²
Max. ātrums	0,1 ... 0,6 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,003 - ±0,01 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Fiksēta gultņojuma dinamiskās slodzes vērtība	1.150 N
Lineārās vadotnes dinamiskās pamatslodzes vērtība	4.770 N
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē I _y	6E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē I _z	61,4E+03 mm ⁴
Max. padeves spēks F _x	69 ... 112 N
Lineārās vadotnes statistiskās pamatslodzes vērtība	8.030 N
Masas inerces moments J _H uz gājienu metru	0,01 kgcm ²
Padeves konstante	1 ... 6 mm/U
Fiksēta gultņojuma statiskās pamatslodzes vērtība	735 N
Montāžas tips	ar iekšējo vītņi un tapu
Gala vāku materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Profila materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Slīdņa materiāls	Tērauds
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds