

Elektriskā kamana EGSP-26- -

Daļas numurs: 562755
Produkts tiks atcelts


FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Darba gājiens	50 ... 200 mm
Izmērs	26
Vārpstas diametrs	8 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Elektromehāniskās lineārās asis Ar lodīšu skrūvi
Atsauces	Atsauces slēdzis
Vārpstas tips	Lodīšu skrūve
Maks. paātrinājums	10 m/s ²
Max. ātrums	0,2 ... 0,6 m/s
Atkārtēšanas precizitāte	±0,003 - ±0,01 mm
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Aizsardzības klase	IP10
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 40 °C
Fiksēta gultņojuma dinamiskās slodzes vērtība	2.000 N
Lineārās vadotnes dinamiskās pamatslodzes vērtība	10.318 N
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy	16,6E+03 mm ⁴
Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iz	148E+03 mm ⁴
Max. padeves spēks Fx	164 ... 212 N
Lineārās vadotnes statistiskās pamatslodzes vērtība	16.500 N
Masas inerces moments JH uz gājienu metru	0,0316 kgcm ²
Padeves konstante	2 ... 6 mm/U
Fiksēta gultņojuma statiskās pamatslodzes vērtība	1.230 N
Montāžas tips	ar iekšējo vītņi un tapu
Gala vāku materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Profila materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Piedziņas vāka materiāls	Alumīnija spiedienlējums pārklāts
Slīdņa materiāls	Tērauds
Vītņstienņa uzgriežņa materiāls	Tērauds
Vārpstas materiāls	Tērauds