


# Elektriskā kamana EGSP-46- -

Daļas numurs: 562757  
Produkts tiks atcelts


FESTO

Ar rotējošo lodīšu gultņa vadīkla

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Parauga attēlojums



## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Darba gājiens                                     | 200 ... 840 mm                                      |
| Izmērs  | 46  |
| Vārpstas diametrs                                 | 15 mm   |
| Montāžas pozīcija                                 | Jebkurš   |
| Vadotne   | Rotējošo lodīšu gultņu vadotne                      |
| Konstrukcijas struktūra                           | Elektromehāniskās lineārās asis<br>Ar lodīšu skrūvi |
| Atsauces  | Atsauces slēdzis                                    |
| Vārpstas tips                                     | Lodīšu skrūve                                       |
| Maks. paātrinājums                                | 20 m/s <sup>2</sup>                                 |
| Max. ātrums                                       | 0,43 ... 2 m/s                                      |
| Atkārtēšanas precizitāte                          | ±0,003 - ±0,01 mm                                   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC             | 0 - Nav korozijas ietekme                           |
| Aizsardzības klase                                | IP10  |
| Apkārtējās vides temperatūra                      | 0 ... 40 °C   |
| Fiksēta gultņojuma dinamiskās slodzes vērtība     | 6.700 N   |
| Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iy          | 205E+03 mm <sup>4</sup>                             |
| Laukuma inerces moments otrajā pakāpē Iz          | 1.450E+03 mm <sup>4</sup>                           |
| Max. padeves spēks Fx                             | 267 ... 460 N                                       |
| Masas inerces moments JH uz gājiena metru         | 0,39 kgcm <sup>2</sup>                              |
| Padeves konstante                                 | 10 ... 20 mm/U                                      |
| Fiksēta gultņojuma statiskās pamatslodzes vērtība | 3.330 N   |
| Montāžas tips                                     | ar iekšējo vītņi un tapu                            |
| Gala vāku materiāls                               | Kaļamā alumīnija sakausējums<br>pārklāts            |
| Profila materiāls                                 | pārklāts<br>Stiprs tērauda sakausējums              |
| Materiālu piezīme                                 | Satur LABS substances<br>Atbilst RoHS               |
| Piedziņas vāka materiāls                          | Alumīnija spiedienlējums<br>pārklāts                |
| Slīdņa materiāls                                  | Tērauds   |
| Vītņstienņa uzgriežņa materiāls                   | Tērauds   |
| Vārpstas materiāls                                | Tērauds   |