


# Elektromagnēta magnētiskā spole

## VACC-S18-35-A1-1

Daļas numurs: 562906

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Komutācijas pozīcijas indikators	Nē
Noslodzes cikls	100 %
Izolācijas klase	H
Tīnuma raksturlielumu dati	24 V DC: 3,5 W
Pieļaujamās sprieguma svārstības	-15 % / +10 %
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Produkta svars	530 g
Elektriskais savienojums	Spraudņa izkārtojuma tips A saskaņā ar EN 175301-803 Spraudnis saskaņā ar EN 175301-803
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls	PA Tērauds