


# Apakšējā pamatne VABS-S2-1S-G38-R3-EX2

Daļas numurs: 563070

FESTO

Ar pieslēgvietu izkārtojumu pēc ISO 5599-2.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	42 mm
Bāzēts uz standartu	ISO 5599-2
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	ārējais
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Darbības sprieguma diapazons DC	24 V
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	2 A
Piesārņojuma pakāpe	3
ATEX kategorija Gāze	II 3G
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze	Ex nA II T3 X
ATEX kategorija Putekļi	II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0
Aizsardzības klase	IP65 NEMA 4 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	386 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums