



# Leņķiskā piedziņa DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AR-FW

Daļas numurs: 563350

Produkts tiks atcelts

FESTO

Pozīcijas zondēšanai, ar regulējamiem amortizatoriem un spēli kompensējošu gultņojumu. Piegādes pieslēgvietas labajā pusē.  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	20
Abu pušu svārstību leņķa iestatīšanas diapazons	-20 /+ 6 deg
Pagriezienu leņķis	180 deg
Amortizēšana	Amortizators, stingra raksturlielne, regulējams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Zobstienis un zobrats
Max. vidējo pozīciju skaits	1
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Darbošanās spiediens	2 ... 10 bar
Max. svārstību frekvence pie 6 bāriem	1,8 Hz
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Teorētiskais moments pie 6 bar	3,1 Nm
Pieļaujama masas inerces moments	0,1 kgm <sup>2</sup>
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar iekšējo (sievīško) vītņi
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Piedziņas vārpstas materiālu informācija	Termiski apstrādāts tērauds
Pārsega materiālu informācija	Alumīnijs
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs