



Plūsmas kontroles plāksne VABF-S7-F1B1P2-F

Daļas numurs: 563395

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP65
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Vadības gaisa pieslēgvietā 12	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	Atloks 1/4 NAMUR pieslēgvietu izkārtojums
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls	Pārklāts alumīnijs
Blīvējumu materiāls	NBR