

Spiediena manometrs PAGN-26-1.6M-P10

Daļas numurs: 563735

FESTO

Displeju mērvienības Mpa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 1,6 MPa
Spiediena manometra nominālais izmērs	26
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Linijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrums
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	Kārtridžs 10 mm
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	PA
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	15 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli