


Vārstu terminālis VTOC

Daļas numurs: 564056

FESTO



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta
Vārsta izmērs	10 mm
Maks. Standarta nominālā caurplūde	10 l/min pie 10 mm
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 8 bar
Operating pressure	0 ... 116 psi
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Signāla statusa attēlojums	LED
Piemērotība vakuumam	Nē
Pickup time	100 ms
Nominālā uz elektromagnēta tinumu aizejošā strāva	55 mA up to 100 ms
Nominālā strāva ar strāvas reducēšanu	13 mA after 100 ms
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Aizsardzības klase	IP40
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Elektriskais savienojums	Daudzkontakta spraudnis I-Port IO-Link
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Vārstu termināļa tips	84
Max. vārstu pozīciju skaits	24
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tīklojums