



# Spiediena regulators MS9-LR-NG-D7-AG-PSI-AS

Daļas numurs: 564143

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	9
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Ārēji vadāms diafragmas regulators
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	0,8 ... 20 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 12 bar
Max. spiediena histerēze	0,3 bar
Darbošanās paņēmieni	Gaisa kvalitātes klase 5:7: - pēc DIN ISO 8573-1
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	1.400 g
Montāžas tips	Izvēles ar piederumiem Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija
Materiāla informācija, pārsegs	PA-pastiprināts
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums
Materiāla informācija, montāžas kronšteins	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Materiālu informācija, moduļa savienojums	Alumīnija spiedienlējums
Membrānu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, vārsta kāts	Kaļamā alumīnija sakausējums NBR POM