

Iespiežamais savienotājs QB-1/2T-3/8-U

Daļas numurs: 564804

FESTO

[samazinošs.](#)



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	0,315 "
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	Taisns izpildījums
Iepakojuma izmērs	5
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	0,095 ... 1 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13,775 ... 145 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Produkta svars	0,571 oz
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 3/8" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
Atbrīvošanas gredzena krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpusa materiāls	PBT
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Caurules blīves materiāls	NBR
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais