

Savienojošais vads NEBV-S1W25-K-5-N-LE15

Daļas numurs: 565281

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vada piederums | Statiskajām aplikācijām |
| Darbības sprieguma diapazons DC | ≤ 24 V |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C | 2,95 A |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -5 ... 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -40 ... 80 °C |
| Produkta svars | 850 g |
| Elektriskais savienojums | 25-kontaktu Spraudņa ligzda Sub-D |
| Kabeļa struktūra | 18 x 0,34 mm ² |
| Vada diametrs | 9,5 mm |
| Kabeļa garums | 5 m |
| Montāžas tips | 4-40UNC |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Materiālu informācija, korpuss | TPE |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | PVC |
| Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem | Bronza Apzeltīts |