

# Savienojošais vads NEBV-S1W25-K-10-N-LE15

Daļas numurs: 565282

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Darbības sprieguma diapazons DC	$\leq 24$ V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	2,95 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	1.580 g
Elektriskais savienojums	25-kontaktu Spraudņa ligzda Sub-D
Kabeļa struktūra	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Vada diametrs	9,5 mm
Kabeļa garums	10 m
Montāžas tips	4-40UNC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	TPE
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza Apzeltīts