


# Savienojošais vads NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Daļas numurs: 565291

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	4-40UNC
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	1.432 g
Elektriskais savienojums	44-kontaktu Spraudņa ligzda Sub-D
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 30 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	0,86 A
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Min. kabeļa saliekšanās rādiuss	95 mm
Vada diametrs	9,6 mm
Vada diametra pielāide	± 0,5 mm
Kabeļa struktūra	40x0,14
Aizsardzības klase	IP65 IP67 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Kabeļa izolācijas materiāls	PVC
Korpusa materiāls	PBT
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apzeltīts