


Iespiežamais/ vītņotais L-veida savienojums CRQSL-1/2-1/2-U

Daļas numurs: 565333

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	0,413 "
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcija	L-shape
Iepakojuma izmērs	1
Konstrukcijas struktūra	Spied/pavelc princips
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	4 - Ļoti augsta korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 150 °C
Max. pievilšanas moments	14,751 ft-lbf
Produkta svars	2,723 oz
Pielietotais kabelis	PFAN
Montāžas tips	External hex 55/64
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Ārējā vītne 1/2 NPTF
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	priekš cauruļvada, 1/2" ārējais diametrs
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Atbrīvošanas gredzena materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Caurules blīves materiāls	FPM
Caurules noturošā naža materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais