


Motora vads NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Daļas numurs: 565369

FESTO

priekš gala pozīciju kontrollera CMFL un motora savienošanas.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Vada piederums | Piemērots ķēžu vadīklām |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Aizsardzības klase | saliktā stāvoklī IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju | -40 ... 90 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -50 ... 90 °C |
| Min. kabeļa saliekšanās rādiuss | 65 mm |
| Kabeļa struktūra | 2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² Aizsargāts |
| Kabeļa garums | 2,5 m |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Kabeļu apvalku materiālu informācija | TPE-U(PUR) |