


# Kopnes interfeiss CECX-F-PB-S-V1

Daļas numurs: 565598

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                     | Lielums   |
|--|---|
| Korozijas noturības klasifikācija CRC      | 0 - Nav korozijas ietekme                           |
| Autorizācija                               | c UL us - Listed (OL)                               |
| Materiālu piezīme                          | Satur LABS substances<br>Atbilst RoHS               |
| Enerģijas patēriņš 5 V                     | 1,4 W   |
| Apkārtējās vides temperatūra               | 5 ... 55 °C   |
| Uzglabāšanas temperatūra                   | -40 ... 70 °C                                       |
| Relatīvais gaisa mitrums                   | 10 - 95 %   |
| Aizsardzības klase                         | IP20  |
| Drošības klase                             | III   |
| Produkta svars                             | 140 g   |
| Tests uz vibrāciju intensitāti             | EN 60068-2-6 FC<br>5 - 9 Hz 3,5 mm<br>9 - 150 Hz 1g |
| Tests uz triecienu intensitāti             | EN 60068-2-27 EA<br>15g, 11ms (pussinus)            |
| Statusa displeji                           | LED (statuss)<br>LED sarkans = kopnes kļūda         |
| Fieldbus saskarne                          | PROFIBUS-Slave DP-V1                                |
| Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija | Līdzda<br>Sub-D<br>9-kontaktu                       |
| Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe        | 9,6 kBit/s līdz 12 Mbit/s                           |
| Fieldbus saskarne, elektriskā izolācija    | Jā  |