


# Termināļu josla NECU-L3G8-C1-IS

Daļas numurs: 565711

FESTO



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Savienojuma frekvence                 | 100                                                       |
| Montāžas pozīcija                     | Jebkurš                                                   |
| Produkta svars                        | 33 g                                                      |
| Elektriskais savienojums              | 8-kontaktu<br>Cage clamp terminālis<br>Taisnais spraudnis |
| Darbības sprieguma diapazons DC       | 0 ... 30 V                                                |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C    | 12 A                                                      |
| Uzliesmojuma stiprums                 | 4 kV                                                      |
| Termināļa šķērsriezums                | 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -40 ... 85 °C                                             |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B2-L                                            |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS                                              |
| Piesārņojuma pakāpe                   | 3                                                         |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme                             |
| Korpusa materiāls                     | PA                                                        |
| Korpusa krāsa                         | zils                                                      |
| Elektriskā kontakta materiāls         | Vara sakausējums<br>galvanizēts                           |