



Spraudņa ligzda ar vadu NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2

Daļas numurs: 566666

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vada identifikācija	Bez uzraksta uzlīmes turētāja
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	8 g
Elektriskais savienojums 1, funkcija	Lauka ierīces puse
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, vada izeja	Taisns
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Savienojuma izkārtojums S
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Uzspiežami fiksējošs
Elektriskais savienojums 2, funkcija	Kontrollera puse
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tips	Kabelis
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Atvērts gals
Elektriskais savienojums 2, kontaktu/dzīslu skaits	2
Elektriskais savienojums 2, aizņemtie kontakti/dzīslas	2
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 60 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Kabeļa garums	0,5 m
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa struktūra	2x0,14
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,14 mm ²
Vada gali	Noņemts apvalks Rupjš griezumš
Aizsardzības klase	IP40
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	saskaņā ar ES RoHS direktīvu
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Kabeļa izolācijas materiāls	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Korpusa materiāls	POM
Korpusa krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Vara sakausējums galvanizēts
Izolācijas materiāls	PVC