

Elektriskā apakšējā pamatne VAVE-L1-1L2-LR

Daļas numurs: 566727

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Polaritātes aizsargāts | priekš darba sprieguma |
| Papildus funkcijas | Dzirksteļu uztverošs Noturēšanas strāvas samazināšana |
| Signāla statusa attēlojums | LED |
| Nominālais darbības spriegums DC | 24 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| Autorizācija | RCM Mark |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 - Nav korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 60 °C |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 7,8 g |
| Termināļa šķērsriezums | 0,14 mm ² |
| Elektriskais savienojums | Vītais vads |
| Kabeļa garums | 1 m |
| Vada gali | Vads un uzgalis |
| Aizsargājošais zemes savienojums | nav pieejams |
| Montāžas tips | Klipsis |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Korpusa materiāls | PA |