


Lineārā piedziņa DGC-25- -HD-

Daļas numurs: 567548

FESTO

Citi gājiena garumi pēc pieprasījuma. Skatieties kataloga lapas (PDF) lai iegūtu raksturīgo slodžu vērtības.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 5.000 mm
Virzļa diametrs	25 mm
Amortizēšana	Amortizators, stingra raksturlikne Amortizators, mīksta raksturlikne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Varianti	aizsargāta lodīšu gultņu vadotne Papildus kamana, standartā no kreisās puses Papildus kamana, standartā no labās puses
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	2,5 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	295 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	295 N
Kustīgā masa	2,246 kg
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	7,509 kg
Papildus svars uz gājienu 10 mm	0,105 kg
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)