


Lineārā piedziņa DGC-40- -HD-

Daļas numurs: 567549

FESTO

Citi gājiena garumi pēc pieprasījuma. Skatieties kataloga lapas (PDF) lai iegūtu raksturīgo slodžu vērtības.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 3.500 mm
Virzļa diametrs	40 mm
Amortizēšana	Amortizators, stingra raksturlikne Amortizators, mīksta raksturlikne
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Rotējošo lodīšu gultņu vadotne
Pozīcijas detektēšana	Tuvuma devējiem
Variānti	aizsargāta lodīšu gultņu vadotne Papildus kamana, standartā no kreisās puses Papildus kamana, standartā no labās puses
Operating pressure MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Darbošanās spiediens	1,5 ... 8 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	754 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	754 N
Kustīgā masa	6,178 kg
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	20,469 kg
Papildus svars uz gājienu 10 mm	0,199 kg
Montāžas tips	ar piederumiem
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-U(PU)