


Apakšējā pamatne VABS-S2-2S-G12-B-R3-EX2

Daļas numurs: 567704

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Platums | 52 mm |
| Bāzēts uz standartu | ISO 5599-2 |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Darbošanās spiediens | -0,9 ... 10 bar |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 24 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C | 2 A |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |
| ATEX kategorija Gāze | II 3G |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex nA II T3 X |
| ATEX kategorija Putekļi | II 3D |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tD A22 IP65 T125°C X |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 0 |
| Aizsardzības klase | IP65 NEMA 4 saliktā stāvoklī |
| Apkārtējās vides temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkta svars | 815 g |
| Montāžas tips | ar caurejošo urbumu |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Apakšējās pamatnes materiālu informācija | Alumīnija lējums |