

Plastmasas caurule

PUN-H-5/16-SI-150-CB

Daļas numurs: 567941

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/16
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,121 Fuß
Min. liekšanās rādiuss	0,065 Fuß
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Piezīme par darba un vadības vidi	Elļotāja darbība iespējama
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,31 oz/ft
Krāsa	sudraba
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)