

Plastmasas caurule

PUN-H-5/32-SW-150-CB

Daļas numurs: 567954

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Ārējais diametrs, collās | 5/32 |
| Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei | 0,052 ft |
| Min. liekšanās rādiuss | 0,02 ft |
| Lietošanas instrukcija | TPE-U Ether basiert |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -14,4 ... 145 Psi |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu | Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.3 MPa at 0 - 60°C |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Materiāla ugunsizturības tests | UL94 HB |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Tīrības klase | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Apkārtējās vides temperatūra | -31 ... 145 °F |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,09 oz/ft |
| Pneimatiskais savienojums | For push-in connector outside diameter 5/32" |
| Krāsa | Melns |
| Balsta cietība | D 52 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | TPE-U(PU) |