

Plastmasas caurule

PUN-H-1/2-BR-150-CB

Daļas numurs: 567999

FESTO

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā (hidrolīzes izturīgs).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	1/2
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,204 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,075 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with high cycle rates
Tubing test conditions	Suitable for energy chains: > 5 million cycles to FN 942021
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-31 ... 145 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,88 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 1/2"
Krāsa	brūns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)