


Mini kamanas DGSC-6-10-P-L

Daļas numurs: 569793

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	10 mm
Virzuļa diametrs	6 mm
Piedzīņas elementa darbības režīms	Skava
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vadotne	Lodīšu gultņu vadotne
Konstrukcijas struktūra	Skavas kinemātika
Pozīcijas detektēšana	Nē
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,6 MPa
Darbošanās spiediens	1 ... 6 bar
Operating pressure	14,5 ... 87 psi
Atkārtēšanas precizitāte	0,2 mm
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	10 ... 50 °C
Max. spēks Fy	20 N
Max. spēks Fz	20 N
Maks. moments Mx	0,3 Nm
Maks. moments My	0,4 Nm
Maks. moments Mz	0,4 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	12,7 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	17 N
Kustīgā masa	17 g
Produkta svars	42 g
Montāžas tips	ar iekšējo vītņi un tapu
Pneimatiskais savienojums	M3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Vāka materiāls	POM
Blīvējumu materiāls	NBR
Vadotnes materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais