

Plastmasas caurule PEN-3/8-BL-150-CB

Daļas numurs: 569893

FESTO

ārējā kalibrācija, paredzēts QS savienojumiem, Polietilēna (paredzēts lietošanai pārtikas industrijā).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	3/8
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,131 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,088 ft
Tubing characteristics	Suitable for energy chains in applications with higher cycle rates
Tubing test conditions	Suitability for energy chains: > 5 million cycles according to FN 942021
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 145 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 140 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,376 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 3/8"
Krāsa	zils
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE