

Plastmasas caurule PLN-5/8-SW-150-CB

Daļas numurs: 569911

FESTO

augsta izturība pret ķīmikālijām un hidrolīzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/8
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	0,311 ft
Min. liekšanās rādiuss	0,197 ft
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14,4 ... 203 Psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-:] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Apkārtējās vides temperatūra	-22 ... 176 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,881 oz/ft
Pneimatiskais savienojums	iespiežamajam savienojumam ar ārējo diametru 5/8"
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 52 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	PE