


# Elektriskā apakšējā pamatne CAPC-F1-E-M12

Daļas numurs: 570042

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Feldbus spraudnis	2 x M12 ligzda, 5-polu
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Max. enerģijas piegāde	4 A
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Autorizācija	c UL us - Listed (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Produkta svars	85 g
Kabeļa garums	20 m
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	PA