

# Plēšu komplekts EADB-V1-40-S401-500

Daļas numurs: 570270

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	57 mm
Izmērs	40
Gājiena diapazons	401 ... 500 mm
Virzuļa kāta pagarinājums	135 mm
Konstrukcija	apaļš
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšu komplekts ar izvadītu izplūdes gaisu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Vides izturība	Putekļi Šķembas Eļļas Smērviela Benzīni
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Kustīgā masa	154 g
Produkta svars	227 g
Montāžas tips	uzvelkams Ar vītņotu tapu
Pneimatiskais savienojums	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiāla piezīme: Adaptera komponentes	Kaļamā alumīnija sakausējums Anodizēts
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiāla piezīme: Plēšas	NBR
Vītņstieņa materiāla informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais