

Plastmasas caurule PAN-MF-14X2-SW

Daļas numurs: 570362

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	14 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	75 mm
Iekšējais diametrs	10 mm
Min. liekšanās rādiuss	50 mm
Atbilst standartam	DIN 73378-PA12-PHL
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 2,2 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 22 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 319 psi
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] Minerāleļļa
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-60 ... 100 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,077 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 14 mm
Krāsa	Melns
Balsta cietība	D 65 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12