


# Kontroles elements FED-550

Daļas numurs: 570398  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Dziļums	91 mm
Augstums	147 mm
Garums	187 mm
Max priekšējā paneļa biezums	5 mm
Lietotāja atmiņa	64 Mbyte
Lietotāja LED skaits	1
Funkcionālo taustiņu skaits	1
Reāllaika pulkstenis	Jā
Notikumu saraksti	1.024
Līdzekļa atmiņa	32 kByte
Trauksmes	1.024
Reāllaika pulksteņa novirze	130 s / mēnesī
Krāsu skaits	64 k
Sistēmas diožu skaits	4
Attēlošana	TFT krāsu
Displeja parametri	Touchscreen
Displeja izmērs	5,7"
Backup baterija	3 V / 270 mA Litija
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Displeja izšķirtspēja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Strāvas patēriņš pie nominālā ekspluatācijas sprieguma	1 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Aizsardzības klase	IP65 priekšpuse, IP20 aizmugure
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 45 °C
Autorizācija	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Produkta svars	1.400 g
AUX interfeiss	Sub-D 9-kontaktu Spraudņa līgзда
Printera inderfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudņa līgзда
PC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudņa līgзда
Programmēšanas interfeiss	9,6 - 38,4 kBd

Pazīme	Lielums
PLC interfeiss	RS232 Sub-D 15-kontaktu Spraudnis
USB saskarne	Jā
Ethernet interfeiss	RJ45 10/100 MBd
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Programmēšanas programmatūra	FED Designer 6.09 vai jaunāks