


Kontrolleris FED-CECCAN

Daļas numurs: 570400
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2017. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 85 % nekondensējošs
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Materiālu piezīme	Satur LABS substances Atbilst RoHS
Fieldbus saskarne	CAN
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija	Spraudnis Sub-D 9-kontaktu
Fieldbus saskarne, pārraides pakāpe	1 Mbit/s max. Regulējams
Ethernet, savienojuma spraudnis	RJ45
Ethernet, skaits	1
Ethernet, datu pārraides ātrums	10/100 Mbit/s
Ethernet, uzturētie protokoli	TCP/IP, EasyIP
Programmēšanas programmatūra	CoDeSys provided by Festo
Programmēšanas valoda	saskaņā ar IEC 61131-3 Soļu diagramma (LDR) Ziņojumu saraksts (STL) Strukturēts teksts Funkcionālā karte Sekvenciālo funkciju karte Papildus CFC
CPU dati	32 bitu 24 MHz RISC processors Watchdog