

Devēju kārba SRBP-M-CA1-GR270-MWA-1U-TP20

Daļas numurs: 570407

FESTO



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Konstrukcija | leņķisks |
| Bāzēts uz standartu | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Autorizācija | C-Tick c UL us - Recognized (OL) |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Sertificēta drošības funkcionalitāte saskaņā ar ISO 13849 un IEC 61508 (SIL) | līdz pat SIL 2 augstas prioritātes |
| Izmērītais mainīgais lielums | Pagrieziena leņķis |
| Mērišanas princips | Magnētiskā mēlīte |
| Apkārtējās vides temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Komutācijas elementa funkcija | Pārslēgšanas slēdzis |
| Komutācijas punkta atkārtošana | +/- 1 deg |
| Max. izejas strāva | 500 mA |
| Max. kontakta jauda AC | 10 VA |
| Max. kontakta jauda DC | 10 W |
| Sprieguma kritums | ≤ 0,2 V |
| Īssavienojuma stiprums | Nē |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | nav pieejams |
| Izejas signāls | Digitālais |
| Darbības sprieguma diapazons AC | 19,2 ... 28,8 V |
| Darbības sprieguma diapazons DC | 19,2 ... 28,8 V |
| Tukšgaitas strāva | 0 ... 10 mA |
| Polaritātes aizsargāts | priekš darba sprieguma |
| Elektriskais savienojums | Saskrūvēts terminālis 9-kontaktu lespiežams |
| Max. līnijas garums | 30 m |
| Vada blīvējošais savienojums | M20 |
| Pieļaujama vada diametrs | 5 ... 13 mm |
| Pievienojamā vada nominālais šķēsgriezums | 2,5 mm ² |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 1.000 g |
| Materiālu informācija, korpuss | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Darbības statusa displejs | LED |
| Pozīcijas indikators | Sarkans/zaļš |
| Iestatīšanas diapazons, leņķa ieraksts | 0 ... 270 deg |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Izolējošais spriegums | 50 V |
| Uzliesmojuma stiprums | 0,8 kV |
| Drošības klase | III |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 3 |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |