

# Iespiežamā uzmava QSH-F-14

Daļas numurs: 570439

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Standarta
Nominālais izmērs	12 mm
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 16 bar
Darbošanās paņēmiens	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC	3
Pārtikas drošība	saskaņā ar ražotāja deklarāciju
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 150 °C
Autorizācija	Germanischer Lloyd
Produkta svars	28 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	Iespiežamā uzmava QS-14
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	Misiņš hroma un niķeļa pārklājums