

Amortizators DYSC-4-4-Y1F

Daļas numurs: 570506

FESTO

Pašregulējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Gājiens	4 mm
Amortizēšana	pašregulējošais
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Pozīcijas detektēšana	Nē
Max. sadursmes ātrums	2 m/s
Īslaicīgs atstatišanas laiks	0,2 s
Ilglaicīgs atstatišanas laiks	1 s
Darbības režīms	vienpusējās darbības spiedošā darbība
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Amortizācijas garums	4 mm
Max. apturēšanas spēks	100 N
Max. enerģijas patēriņš uz gājienu	0,6 J
Max. enerģijas patēriņš stundā	5.600 J
Max. atlikusī enerģija	0,006 J
Atstatišanas spēks	0,7 N
Produkta svars	5 g
Montāžas tips	ar sprostuzgriezni
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpusa materiāls	Stiprs tērauda sakausējums
Virzuļa kāta materiāls	Stiprs tērauda sakausējums